


Filtru vacuum OAFF-G3-5

Cod: 8068944

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Finetea filtrului	40 µm
Marimea legaturii	10
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	1 g
tip fixare	Prin impingere cu fixare
Indicatie material	conform RoHS
Materialul filtrului	tesatura PA
Materialul carcasei	POM
Adecvarea impulsului de ejector	0,7 MPa
Potrivire impuls de ejectare	7 bar
Capacitate puls ejector (psi)	101,5 psi