

Suport amortizor de soc DAYP-L8-40

Cod: 8069008

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	560 g
tip fixare	cu orificiu
Indicatie material	conform RoHS Fara cupru
Materialul stoper-ului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul surubului de oprire	otel galvanizat
Materialul piulitei	otel galvanizat