


Profil de fixare DAMH-L8-40-P-1

Cod: 8069012

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	438 g
tip fixare	Montaj direct prin gaurile strapunse
Indicatie material	conform RoHS Fara cupru
Materialul montajului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul suruburilor	otel galvanizat