


Profil de fixare DAMH-L8-40-PL-1

Cod: 8069016

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	166 g
tip fixare	Montaj direct prin gaurile strapunse
Indicatie material	conform RoHS Fara cupru
Materialul montajului	Aliaj din aluminiu forjat, eloxat
Materialul bucei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul piulitei	otel galvanizat
Materialul suruburilor	otel galvanizat