


Unitate de actionare pentru robinet cu bila

VZBM-A-1/2"-RP-25-D-2-B2-PB20

Cod: 8070244

FESTO

din alama, actuator cu simpla actiune DFPD 2/2 , latime nominala 1/2", PN25, filet EN 10226-1.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Ventil sfera cu 2 cai actionare oscilanta
tip de actionare	pneumatic
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conectare ventil de proces	Rp1/2
Afisarea pozitiei de comutare	Sens canal = directie de curgere
Diametru nominal DN	15
presiune de operare	5,5 ... 8 bar
Presiune nominala ventil	25
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte Apa (fara vapori) Fluide neutre
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Punctul de roua 10°C sub temperatura ambientala functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Temperatura medie	-15 ... 90 °C
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Debit Kv	15 m3/h
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul carcasei	Alama nichelata
Cod material carcasa	CW617N
Materialul etansarilor	FPM HNBR PTFE
Materialul bilei	Alama, cromata
Numar material sfera	CW614N
Materialul axului	Alama
Cod referitor la material pentru arbore	CW614N
Greutate produs	1.363 g
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune