


# Placa racordare VABS-BE-BS-G14-V14-A

Cod: 8072668

Nou

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65 in stare montata
Greutate produs	330 g
tip fixare	cu orificiu si surub
Racord aer de comanda 12	G1/4
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	Oglinda de conectare tip NAMUR cu filet 1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu emailat
Materialul etansarilor	NBR