


# Ventuza OGVM-16X55-SV-N-G14F

Cod: 8073852

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensator de inaltime ventuza	3 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	10 mm
Deschidere nominala	3 mm
Marime ventuza	16x55 mm
Volum ventuza	2 cm <sup>3</sup>
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Forma ventuza	Oval, plat
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-60 kPa -0,6 bar
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	36 N
Fora laterala verticala la presiunea nominala	40 N
Greutate produs	29 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	Filet interior G1/4
Culoare	negru
Duritate Shore	60 +/- 5
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	NBR