



Amortizor de soc DYSS-G8-2-4-Y1F

Cod: 8073911

★ Gama de produse standard

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	2
cursa	4 mm
Amortizare	autoreglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	0,5 m/s
Durata de revenire scurta	0,5 s
Durata de revenire lunga	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 70 °C
lungime de amortizare	4 mm
Fora maxima de oprire	60 N
Cuplu de strangere maxim	0,5 Nm
Consumul de energie maxim la o cursa	0,1 J
Consumul de energie maxim pe ora	270 J
Energia reziduala maxima	0,003 J
Fora de revenire	0,7 N
Greutate produs	3,9 g
tip fixare	cu bucsa filetata
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel aliaj inalt
Materialul tije	otel aliaj inalt