

Cablu de legatura NEBL-T12G4-E-2-N-LE4

Cod: 8080790

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-111
Aprobare	c UL us - Listed (OL)
Departament eliberare certificate	UL E504946
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Greutate produs	243 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	M12x1, codificat T conform EN 61076-2-111
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Surub de reglare
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	4
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 63 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	12 A
Rezistenta la tensiune	1,5 kV
Ecranare	nu
Lungimea cablului	2 m
Caracteristica cablu	Suitable for energy chains
Conditii de test ale cablului	Conditii de testare la cerere
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 42 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 84 mm
Diametrul cablului	8,4 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,25 mm
Structura cablului	4x1,5
Sectiunea transversala a conductorului	1,5 mm ²
Capete conductor de cablu	Fara izolatie
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-25 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-25 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	negru
Materialul carcasei	PA

Caracteristica	valoare
Culoare carcasa	negru
Materialul suruburilor cu blocare	Nichel turnat placat cu zinc
Materialul etansarilor	NBR
Materialul contactului electric	Alama
Materialul izolatiei	PP