

Set adaptor EHAM-E20-40-E8-35

Cod: 8081015

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| marime de fabricatie | 40 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura mediului | -10 ... 70 °C |
| Greutate produs | 24 g |
| Cod interfata de baza | E20 |
| Cod de interfata, layout | E8 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de adaptare | Aliaj de aluminiu forjat |