

V - port ball
VAVC-F7-B-V60-11/2"

Cod: 8083066

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru nominal DN	40
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Greutate produs	426,6 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul elementului de inchidere	Turnat din otel inoxidabil