


Dispozitiv de actionare a pistonului DFPK-75-20-D-V4

Cod: 8083966

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiune actuator	75
cursa	20 mm
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	Cu indicator mecanic
Functie de control	cu actiune dubla
Presiune de operare Mpa	0,5 ... 1 MPa
presiune de operare	5 ... 10 bar
Presiune de operare	72,5 ... 145 psi
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK EX
Certificat ATEX in afara UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Gaz categoria ATEX	II 2G
Praf categoria ATEX	II 2D
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex h IIC T6...T4 Gb
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Protectie la explozie temperatura ambientala	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Tip de protectie	IP65 IP67 IP69K
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	2.412 g
Conexiune pneumatica	Filet interior G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Turnat din otel inoxidabil
Materialul etansarilor	FPM
Materialul carcasei	Turnat din otel inoxidabil
Cod material carcasa	1.4408
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt