


Kit paralel EAMM-U-87-T46-67A-114

Cod: 8084496

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|------------------------|
| marime de fabricatie | 87 |
| Distanța între centre | 114 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Raport de transmisie | 1:1 |
| Numarul maxim de turatii | 3.000 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | 0 ... 50 °C |
| Momentul de inerție a masei | 41,2 kgmm ² |
| Cuplu de acționare în gol | 0,22 Nm |
| Moment de rotație transferabil | 3 Nm |
| Greutate produs | 966 g |
| Cod interfata actuator | T46 |
| Cod interfata, intrare motor | 67A |
| Indicatie material | conform RoHS |