


Kit paralel EAMM-U-65-T42-67A-87

Cod: 8084498

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	65
Distanta intre centre	87 mm
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	3.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Momentul de inertie a masei	41,2 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,22 Nm
Moment de rotatie transferabil	3 Nm
Greutate produs	663 g
Cod interfata actuator	T42
Cod interfata, intrare motor	67A
Indicatie material	conform RoHS