


Cuplaj
EAMD-32-32-11-16X20-U
Cod: 8086050

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	11 mm
Diametru de prindere 2	16 mm
marime de fabricatie	32
Lungime nominala	32 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	14,5 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	16 Nm
Greutate produs	126 g
Indicatie material	conform RoHS