



# Cablu de legatura NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Cod: 8086524

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Protocol	RS232
Identificarea cablului	cu accesorii
pozitie instalare	Oricare
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	M8x1, codificare tip A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	3
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Surub de reglare
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, design	Unghiular
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 2, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	9
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 2, tipul de montaj	2 suruburi 4-40 UNC
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 24 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	1,5 kV
Ecranare	Da
Lungimea cablului	2,5 m
Caracteristica cablu	Suitable for energy chains
Conditii de test ale cablului	Conditii de testare la cerere
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 24 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 47 mm
Diametrul cablului	4,6 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,1 mm
Structura cablului	3x0,34
Sectiunea transversala a conductorului	0,34 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP67
Nota cu privire la gradul de protectie	IP20 pentru priza Sub-D in stare montata
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	0 ... 50 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	2
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	negru