


Kit Balancer YHBP-

Cod: 8087218

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Gama cursa	100 ... 1.990 mm
Diametrul cilindrului	50 ... 200 mm
Cinematica sustinuta	Deplasare pe verticala Cinematica paralela
protectie contra inversarii polaritatii	pentru tensiune de operare
Presiune de operare Mpa	0,4 ... 0,8 MPa
presiune de operare	4 ... 8 bar
Viteza maxima de deplasare	1 m/s
Domeniul tensiunilor de operare DC	21,6 ... 26,4 V
Durata de anclansare	100 %
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Pulsatii reziduale	5 %
Consum de curent la iesirile fara sarcina	2 A
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	IP20 pentru releul safety PNOZ IP20 pentru sistemul de control CMCB-...-C IP20 pentru controller CECC-D IP54 pentru sistemul de control CMCB-...-CC in stare montata
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Incarcare	25 ... 999 kg
Raport de transmisie cinematic	Raport 1:5 pentru actionari verticale Raport 1:1 - 1:5 pentru sisteme de cinematica paralela
Greutate produs	4,8 ... 60,5 kg
Indicatie material	conform RoHS