


Bloc de racordare VABS-P4-10S-G14

Cod: 8087327

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	21 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristici speciale	Compatibil cu oxigen conform DIN EN 1797
Structura constructiva	Directie de conectare pe lateral
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
presiune de operare	0 ... 8 bar
mediu de operare	Gaze inerte Aer Oxigen
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila Particula de maxim 10 µm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-40 ... 80 °C
Temperatura medie	5 ... 50 °C
Temperatura mediului	5 ... 50 °C
Greutate produs	70 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu, anodizat