


Manometru PAGN-23-10-G18S

Cod: 8088991

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu afisaj [bar]	0 ... 10 bar
Zona de afisare	0 ... 145 psi
Marime nominala manometru	23
Structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Gaze inerte Fluide neutre
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
Presiune de operare	0 ... 145 psi
Factor sarcina alternativa	0,6
Clasa preciziei de masurare	4
Tip de protectie	IP44
Temperatura de depozitare	-5 ... 50 °C
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Indicatie material	conform RoHS
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
Conexiune pneumatica	G1/8 cu garnitura de etansare
Materiale in contact cu mediul	Ranforsat ABS Alama
Materialul dopului filetat	Ranforsat ABS
Materialul carcasei	ABS
Materialul ecranului	PMMA
Culoare carcasa	negru
Greutate produs	6 g
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	fara acetilena fara oxigen
Scala	scala dubla bar (exterior) psi (intern)