

Manometru PAGN-26-10-P10-RG

Cod: 8090378

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu afisaj [bar]	0 ... 10 bar
Zona de afisare	0 ... 1 MPa
Marime nominala manometru	26
Structura constructiva	Manometru cu tub Bourdon fara mecanism de masurare
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Gaze inerte Fluide neutre
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
Presiune de operare	0 ... 145 psi
Factor sarcina alternativa	0,66
Clasa preciziei de masurare	4
Tip de protectie	IP43
Temperatura de depozitare	-5 ... 50 °C
Temperatura medie	-20 ... 60 °C
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
Conexiune pneumatica	Cartus 10 mm
Materiale in contact cu mediul	Alama
Materialul dopului filetat	Alama
Materialul carcasei	PA
Materialul ecranului	PS
Culoare carcasa	negru
Greutate produs	15 g
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	fara acetilena fara oxigen
Scala	scala dubla bar (exterior) Mpa (la interior)