


Kit paralel EAMM-U-45-V32-40R-63

Cod: 8091631

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|------------------------|
| marime de fabricatie | 45 |
| Distanta intre centre | 63 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Raport de transmisie | 1:1 |
| Numarul maxim de turatii | 3.600 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | 0 ... 50 °C |
| Momentul de inertie a masei | 4,35 kgmm ² |
| Cuplu de actionare in gol | 0,05 Nm |
| Moment de rotatie transferabil | 1 Nm |
| Greutate produs | 262 g |
| Cod interfata actuator | V32 |
| Cod interfata, intrare motor | 40R |
| Indicatie material | conform RoHS |