


# Kit paralel EAMM-U-45-V32-38AA-63

Cod: 8092623

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	45
Distanta intre centre	63 mm
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	3.600 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Momentul de inertie a masei	4,35 kgmm <sup>2</sup>
Cuplu de actionare in gol	0,05 Nm
Moment de rotatie transferabil	1 Nm
Greutate produs	259 g
Cod interfata actuator	V32
Cod interfata, intrare motor	38AA
Indicatie material	conform RoHS