


Fixare pe sina tip omega CAFM-X4-H

Cod: 8095158

★ Gama de produse standard

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	29 mm
Inaltime	4,2 mm
Lungime	169 mm
Model	Versiune X4 pentru montare pe sina
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-40 ... 85 °C
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
Greutate produs	38 g
tip fixare	cu fixare
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de adaptare	otel inoxidabil aliaj inalt