


Kit axial EAMM-A-T46-85AA

Cod: 8096186

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lungime nominala | 55 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de turatii | 8.000 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Momentul de inertie a masei | 3,2 kgmm ² |
| Moment de rotatie transferabil | 10 Nm |
| Greutate produs | 817 g |
| Cod interfata actuator | T46 |
| Cod interfata, intrare motor | 85AA |
| Indicatie material | conform RoHS |