


# Senzor de proximitate SDBF-FAS-1L-NU-K-9-N-LE

Cod: 8106573

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                       | valoare   |
|--|---|
| Model  | pentru fanta rotunda                              |
| Indicatie material                                   | conform RoHS                                      |
| Unitate de masurare                                  | Pozitie   |
| Principiu de masurare                                | magneto-rezistiv                                  |
| Temperatura mediului                                 | -4 ... 176 °F                                     |
| Iesire de comutare                                   | NPN   |
| Funcție de element de comutare                       | inchizator  |
| Durata de anclansare                                 | 4 μs  |
| Curentul maxim de iesire                             | 200 mA  |
| Capacitate maxima de comutare DC                     | 4,8 W   |
| Cadere de tensiune                                   | 1 V   |
| Rezistenta la scurt-circuit                          | Da  |
| Domeniul tensiunilor de operare DC                   | 6 ... 24 V  |
| protectie contra inversarii polaritatii              | Da  |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii              | cablu   |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare          | capat deschis                                     |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire            | 3   |
| Racordare pe directia evacuarii                      | pe lungime  |
| Culoare invelis cablu                                | negru   |
| Materialul invelisului cablului                      | PVC   |
| tip fixare   | Insurubat strans<br>inserabil in canal pe lungime |
| pozitie instalare                                    | Oricare   |
| Culoare carcasa                                      | transparent                                       |
| Afisarea starii de comutare                          | LED   |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -20 ... 80 °C                                     |
| Tip de protectie                                     | NEMA 6  |
| Conformitatea PWIS                                   | VDMA24364-zona III                                |