


Racord rapid T cu filet NPQE-LT-R14-Q6-P10

Cod: 8113096

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	4 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	acoperire
pozitie instalare	Oricare
Model	forma L, conexiune suplimentara cu filet interior, pe lungime
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 8 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 116 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 4
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Greutate produs	34,73 g
tip fixare	Hexagon extern SW 17
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior R1/4
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm
Culoarea inelului de slabire	albastru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Alama nichelata PBT
Materialul etansarii filetate	PTFE
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul etanșării furtunului	NBR
Materialul sistemului de retinere al tubului	Otel inoxidabil