

Clip de siguranta NPAP-QE-S-Q6-P10

Cod: 8113229

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Marimea legaturii | 10 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 8 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 116 psi |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| clasa de curatenie a incaperii | Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta. |
| Temperatura mediului | -5 ... 60 °C |
| Greutate produs | 0,07 g |
| Conexiune pneumatica | pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm |
| Indicatie material | conform RoHS |