


Ventil de pilotare MGXDH-3/2-1.2-230AC-KS

Cod: 8118344

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 0,8 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 8 bar
Presiune de operare	-13,05 ... 116 psi
Structura constructiva	ventil on-off
Tip de revenire	arcuri mecanice
Departament eliberare certificate	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex db IIC T6...T3 Gb
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex tb IIIC T85°C Db
Protectie la explozie temperatura ambientala	-65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3
Tip de protectie	IP66
Actionare manuala auxiliara	cu retinere
directie de curgere	nu este reversibil
Durata de anclansare	100 %
Clasa izolatie	H
Caracteristica bobina	230 V AC: 50/60 Hz, putere de preluare: 9.5 VA, putere de retinere: 6 VA
Variatii de frecventa admisibile	+/- 10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
tip fixare	CNOMO
Indicatie material	conform RoHS