

Modul de manipulare EHMX-ELGC-60-BS-KF- -

Cod: 8122313

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	200 ... 800 mm
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie plane	0,1 mm/m
Diametru arbore melcat	12 mm
Pasul arborelui melcat	12 mm/U
pozitie instalare	orizontal
Structura constructiva	Modul liniar electromecanic cu fus
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Acceleratia maxima	15 m/s ²
Viteza maxima	0,8 m/s
Precizie de repetare	±0,01 mm
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Fora de alimentara maxima Fx	200 N
Constanta de avans	12 mm/U
Indicatie material	conform RoHS