


# Cablu de legatura NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Cod: 8122832

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de bobine de ventil	1
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	2 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral Iesire de comutare
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Cablu cu priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Schema de conectare HP
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	2
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	2
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Push-Pull cu interblocare impotriva tragerii neintentionate
Conexiune electrica 2, functie	alimentare cu tensiune pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	2 fire
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	2
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	2
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 24 V
Ecranare	nu
Recomandare la functionare	A se utiliza doar cu reductor de putere extern
Lungimea cablului	0,3 m
Caracteristica cablu	pentru aplicatii statice
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	$\geq 11$ mm
Diametrul cablului	0,96 mm
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul carcasei	PEEK
Culoare carcasa	gri
Materialul izolatiei	PVC