

# Suport de fixare PAMP-MB-44

Cod: 8123058

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	44
serie	P
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	2,5 Nm
Temperatura medie	-60 ... 80 °C
Temperatura mediului	-60 ... 80 °C
Greutate produs	32 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul suportului de montare	otel inoxidabil aliaj inalt