

Suport CAFM-D4-W

Cod: 8127358

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	216 mm
Inaltime	97 mm
Lungime	345 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Greutate produs	749 g
tip fixare	Filetat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suportului de montaj	otel acoperit cu pudra