


Kit unghiular EHAM-AK-L9-160-L9-120-ML

Cod: 8128207

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	160
pozitie instalare	Stanga
Structura constructiva	versiune standard
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Greutate produs	6.005 g
tip fixare	cu orificiu si surub
Cod interfata de baza	L9-160
Cod de interfata, layout	L9-120
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de adaptare	Aluminiu eloxat
Materialul suruburilor	Otel, nichelat
Materialul elementelor de centrare	otel aliaj inalt