


Placa de control DADG-FM-VDE1G14

Cod: 8131548

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
presiune de operare	2 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Cuplu de strangere maxim	23 Nm
Greutate produs	274,5 g
tip fixare	Montare directa, pe capacul de capat, cu filet
Conexiune pneumatica	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat
Materialul suruburilor	Alama nichelata