


**Cuplaj**  
**EAMC-67-80-25-32-U**  
Cod: 8134828

**FESTO**



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	25 mm
Diametru de prindere 2	32 mm
marime de fabricatie	67
Lungime nominala	80 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	326 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	150 Nm
Greutate produs	513 g
Indicatie material	conform RoHS