


Set placa de adaptare EHAM-MA-E19-25-C14

Cod: 8140775

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20 25 26 32
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	Set de montare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Greutate produs	72,3 g
tip fixare	cu orificiu si surub
Cod interfata de baza	E8-35
Cod de interfata, layout	E8-35
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de adaptare	Aluminiu eloxat
Materialul suruburilor	otel
Materialul elementelor de centrare	otel aliaj inalt