


Montarea bacurilor de gripper EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

Cod: 8146634

Nou

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| marime de fabricatie | 16 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | Vertical gripper mounting |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 70 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 100 % |
| Temperatura mediului | 0 ... 40 °C |
| Greutate produs | 95 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul suruburilor | otel aliaj inalt otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul suportului de montare | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul elementelor de centrare | otel aliaj inalt |