


Bloc de alimentare CACN-3A-7-5-G2

Cod: 8149583

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	42 mm
Inaltime	130 mm
Lungime	160 mm
pozitie instalare	Convectie libera
Alimentare primara	monofazic
curent intrare	1,2 - 2,9 A
Tensiune nominala la iesire DC	48 V
Curent nominal la iesire	5 A
gama de tensiune la intrare AC	100 ... 240 V
rezerva in caz de cadere a retelei	15 ms
Frecventa de retea	45 ... 65 Hz
Aprobare	c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-40 ... 85 °C
Umiditatea relativa a aerului	95 %
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Greutate produs	1.120 g
tip fixare	cu sina tip omega
Indicatie material	conform RoHS