

# Tub material plastic PUN-H-F-16X2,5-NT

Cod: 8153419

FESTO

Acest produs nu este adecvat pentru fittingurile cu impingere CN si PK.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	16 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	88 mm
Diametru interior	11 mm
Raza minima de incovoiere	38 mm
Instructiuni de utilizare	Furtun fara imprimare TPE-U Ether basiert
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 6 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 87 psi
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,3 MPa la 0 - 60 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Oxygen Apa (lichid, fara gheata)
Material testat la foc	UL94 HB
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Food-safe	Vedeti declaratia de conformitate
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,122 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 16 mm
Culoare	natural
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)