

# Aparat de comanda CDPX-X-E2-W-10-EX2

Cod: 8155221

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare   |
|---|---|
| latime  | 265 mm  |
| adancimea de montare                                | 17 mm   |
| Inaltime  | 138 mm  |
| Lungime   | 34 mm   |
| Grosime maxima panou frontal                        | 17 mm   |
| Timp real   | Da  |
| Suporta protocoale PLC                              | CODESYS 3.X<br>ModbusRTU Client<br>ModbusRTU Server<br>ModbusTCP Client<br>ModbusTCP Server |
| Abatere in timp real                                | < 100 ppm la 25°C   |
| Numar culori  | 16 M  |
| Afisare   | cu iluminat de fundal   |
| Tip afisaj  | culoare TFT   |
| Proprietati afisaj                                  | Touchscreen   |
| Dimensiune afisaj                                   | 10,1"   |
| Baterie back-up                                     | Baterie Li, reincarcabila   |
| Rezolutie display                                   | 1280x800 pixeli   |
| Consum energie electrica                            | 14 W  |
| Aprobare  | c UL us - Listed (OL)   |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)         | conform directivei europene EMV<br>in conformitate cu directivele EU RoHS                   |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementărilor UK privind EMC<br>conform reglementarilor UK RoHS                   |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-zona III  |
| Temperatura de depozitare                           | -30 ... 80 °C   |
| Umiditatea relativa a aerului                       | 5 - 85 %<br>nu condenseaza  |
| Tip de protectie                                    | IP67  |
| Nota cu privire la gradul de protectie              | in stare montata  |
| Temperatura mediului                                | -20 ... 55 °C   |
| Indicatie pentru temperatura ambientala             | In caz de montare verticala   |
| Greutate produs                                     | 1.200 g   |
| Interfata USB                                       | Da  |
| Interfata Ethernet                                  | RJ45 10/100 MBd   |
| tip fixare  | Interfata VESA  |
| Indicatie material                                  | conform RoHS  |
| Software de programare                              | Designer Studio   |
| Date CPU  | 1 GB RAM  |