

Placa racordare VMPA1-AP-4-EMG-D2-8-S

Cod: 8157740

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	42 mm
Lungime	107,3 mm
Marimea ramei	10,5 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	180 g
Conexiune pneumatica 2	M7
Conexiune pneumatica 4	M7
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune