

Suport amortizor de soc DADP-ES-G8-12

Cod: 8159234

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Maner oprire
Viteza maxima de impact	0,8 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Forta maxima de oprire	500 N
Cuplu de strangere maxim	2,9 Nm
Toleranta la cuplu de strangere	± 20 %
Greutate produs	149 g
tip fixare	cu orificiu si bucsa de centrare
Indicatie material	conform RoHS
Materialul parghiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul suruburilor	otel galvanizat