


# Furca CRSG-M4

Cod: 8165295  
Nou

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                            |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| marime de fabricatie                 | M4                                 |
| bazat pe norme                       | ISO 8140                           |
| Corespunde normelor                  | DIN 71752                          |
| Racord filetad                       | Filet interior M4                  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B2-L                     |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033    | F5a                                |
| Temperatura mediului                 | -40 ... 150 °C                     |
| Greutate produs                      | 8 g                                |
| Materialul capului de furca          | otel aliaj inalt                   |
| Indicatie material                   | conform RoHS                       |
| Materialul pinului de montaj         | otel aliaj inalt                   |
| Materialul piulitei                  | otel aliaj inalt                   |
| Materialul sigurantei                | otel aliaj inalt                   |