


Kit placi racordare DADP-SP-G9-20-R

Cod: 8173535

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-C1-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 6
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Forta maxima de oprire	300 N
Cuplu de strangere maxim	1,5 Nm
Toleranta la cuplu de strangere	± 15 %
Greutate produs	160 g
tip fixare	Montaj direct prin filete
Indicatie material	conform RoHS
Materialul stoper-ului	otel aliaj inalt
Materialul etansarilor	NBR
Materialul placii	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul suruburilor	otel