


Unitate de preparare a aerului MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WP-F1A-B

Cod: 8176532
Nou

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Afisarea presiunii	Pentru filet G1/8
Presiune de operare Mpa	0,1 ... 1 MPa
presiune de operare	1 ... 10 bar
Debit normal la exhaustare 0,6->0 Mpa (6->0 bari, 87->0 psi)	3.600 l/min
Debit nominal	5.300 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Compatibilitatea cu uleiul de ester nu este mentionata
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
Temperatura de depozitare	-5 ... 50 °C
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	1.250 g
tip fixare	montare in linie cu suport de fixare cu accesorii la alegere:
Indicatie material	conform RoHS