

# Conector de trecere SCK-PK-3-KU

Cod: 9387

FESTO

design polimeric.



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare   |
|---|---|
| Deschidere nominala                                     | 2,4 mm  |
| pozitie instalare                                       | Oricare   |
| Model   | Bulkhead  |
| Marimea legaturii                                       | 10  |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 1 MPa  |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura       | -0,95 ... 10 bar  |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 145 psi   |
| mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare     | functionare cu lubrifiere posibila  |
| Conformitatea PWIS                                      | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura mediului                                    | -10 ... 60 °C   |
| Conexiune pneumatica 1                                  | pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm<br>pentru stut cu diametrul interior de 3 mm cu piulita |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm<br>pentru stut cu diametrul interior de 3 mm cu piulita |
| Materialul piulitei de legatura                         | POM   |
| Indicatie material                                      | conform RoHS  |
| Materialul piulitei                                     | POM   |
| Material - conector                                     | POM   |