

Adaptor AD-1/8NPT-G1/8-I

Cod: 9624

FESTO

Filet interior pe o parte, filet exterior pe cealalta



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	5,95 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 1	7 Nm
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 2	6 Nm
Greutate produs	9,5 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior 1/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	PVC
Materialul carcasei	otel galvanizat