

Tub material plastic PU-1/8-BL

Cod: 9977

FESTO

pentru racordurile CN si CK, flexibilitate si rezistenta deosebite,
poliuretan (nu este recomandat pentru industria alimentara).
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Presiunea maxima este permisa la temperatura maxima.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	3,18 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	13 mm
diametru interior	2,26 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
temperatura mediului	-30 ... 60 °C
greutate produs dupa lungime	0,005 kg/m
culoare	albastru
indicatie material	conform RoHS