

Штекер индикатора MFL-230AC

№ изделия: 10005

FESTO

со светодиодом (LED)



Таблица данных

Характеристика	Значение
Вес продукта	14 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип В по EN 175301-803 по промышленному стандарту (11 мм)
Номинальное рабочее напряжение AC	230 V
Линейная частота	50 ... 60 Hz
Допустимые колебания напряжения	-20 % / +15 %
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA6 усиленный