

Выхлопной дроссель GRE-1/4-NPT

№ изделия: 10058

FESTO

со встроенным глушителем из спеченного материала для дросселирования на выхлопе, для распределителей определенной конструкции.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Дроссель с глушителем
Пневматическое подключение, канал 1	1/4 NPT
Элемент настройки	Винт с головкой под шлиц
Тип крепления	Резьбовой
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 996 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 70 °C